

新製品

プッシュグリップ コネクタ

- 専用工具不要のポークイン速結方式により、容易な電線中継 / 分岐接続を実現
- 信号線から電源線まで結線可能な幅広い適用電線範囲



TE Connectivity (TE) のプッシュグリップコネクタは、電気設備工事用途に最適な結線部絶縁型・速結式中継 / 分岐コネクタです。この専用工具不要の、ポークイン速結式電線中継 / 分岐接続コネクタは、ボディに透明樹脂を採用し、目視での結線状態確認が容易で、AWG 12-22 / 単線・撚り線に対応します。また、コネクタカバーの色により極数の識別が可能で、コンパクトな設計は限られた機器内スペース、ジョイントボックス内での適用も実現いたします。

特長

- 透明なポリカーボネート製ハウジングにより、結線状態を目視で確認することが可能。
- 2～6極までの極数バリエーションにより、柔軟な電線の中継 / 分岐接続を実現。
- ポークイン速結式端子により、専用工具不要の容易な結線作業が可能。
- AWG 12～22 までの幅広い適用電線範囲。

機械的特性

- UL486C (Splicing Wire Connectors) 認証取得
- グローワイヤー温度：750℃ *UL746C 燃焼性試験合格

材料

- ハウジング：ポリカーボネート
- 動作温度範囲：-40～105℃

適合規格

- UL486C (Splicing Wire Connectors)

電気的特性

- 定格電流：35A max. (@ AWG 12)
- 定格電圧：AC100～300V / DC600V max.
- 耐電圧：AC3000V (1分間) *UL486C 認証取得

適用事例

- 住宅 / 商業ビルの構内配線
- 電飾看板
- 屋内用照明器具配線

詳細

[プッシュグリップ・カタログ](#)
[プッシュグリップ製品ページ](#)
[プッシュグリップ型番リスト](#)