

介绍

工业RJ45/光纤推挽14型款金属壳连接器

- 采用耐用的金属壳连接器以减少维护成本
- 采用高等级IP屏蔽，在严苛的户外环境中帮助确保可靠的连接



TE Connectivity (TE) 的工业 RJ45/光纤推挽 14 型款金属壳连接器采用坚固的端接技术，无需特殊工具也可实现节省时间和灵活的现场安装。这款采用金属外壳的 RJ45/光纤连接器能够耐受严苛的环境，并且提供抗化学品、油或火花性能。该金属外壳型款具备高等级 IP (IP65/IP67)，提供了可靠的阻性连接，可以延长连接器的寿命并降低维护成本。舒适的推挽机制帮助确保安全的密封互连，并且使得连接器能够耐受严苛的震动、高温和振动。

优势

- 通过耐用的金属外壳连接器减少维护成本
- 通过高等级 IP 屏蔽和耐高温性，帮助确保在严苛的户外环境中实现可靠的连接
- 通过光纤或 RJ45 铜缆连接实现设计灵活性
- 使用快速、便利的连接和解连接系统，节省装配时间
- 使用塑料外壳接口，最大限度地减少系统重量

应用

- 机器人
- 焊接设备
- 马达/马达控制
- 机械
- 自动化生产

电气

- RJ45 CAT 5e 4/8 位
- 光纤 LC 类型单/多模式

机械

- 工作温度: 从 -40 至 +70°C
- 保护等级: IP65/IP67
- 支持最少接插次数: 750

材料

- 外壳: 镀镍铸锌外壳
- 热塑性塑料: UL94 V0

标准和规范

- 产品规范: 108-94207-1
- 符合 IEC 61076-3-117 标准
- 说明书:
 - RJ45: 411-18564, 411-18567
 - 光纤: 411-18565, 411-18568

了解更多

[工业 RJ45/光纤推挽型款 14 金属外壳连接器数据表](#)
[工业 RJ45/光纤推挽型款 14 金属外壳连接器概述网页](#)
[工业通信解决方案指南](#)
[RJ45 现场安装插头概述网页](#)
[工业以太网 RJ45 - IP20](#)

TE Connectivity and TE connectivity (logo) are trademarks

Insert TE Authorized
Distributor logo here

 **TE**
connectivity Authorized
Distributor