介绍

MICRO-MATCH VALUE-LINE电缆组件



- 通过现成产品帮助确保快速供货
- 通过易于连接的系统节省装配时间

TE Connectivity (TE) 的Micro-MaTch Value-line电缆组件是成熟的Micro-MaTch系列的新增产品。这个全新的标准电缆组件被设计服务于对宽泛温度范围、高耐用性循环和耐振动性能要求不严苛的一般应用。电缆组件备有4至20位置和以下标准长度可供选择：7.5cm、15cm 和 20cm (2.95”、5.91”、7.87”)。

优势

- 通过现成产品帮助确保快速供货
- 长工作寿命并通过键位防止误接插
- 通过采用各种配置(SMT、直角) 而且范围广泛的插座，实现多用途
- 通过易于连接的系统节省装配时间

应用

- 安防设备
- 机器人和马达
- 控制单元
- 空气和气候控制单元
- 闭路电视(CCTV)
- 机顶盒
- 音频和视频设备
- 电子投票机
- 支付终端

电气

- 绝缘电阻 (MΩ) 1000
- 工作电压 (VDC) 100

机械

- 工作温度范围：-30°C至 +80°C

材料

- 连接器：PBT外壳，具有镍-锡镀层的触点
- 电缆：PVC绝缘层，具有镀锡铜合金导线

了解更多

Micro-MaTch Value line 快速参考指南
Micro-MaTch Value line 概述网页
Micro-MaTch Value line连接器产品概述
Micro-MaTch Value line 样品套件: 2291196-1
Micro-MaTch Value line 产品概述
Micro-MaTch 工业等级产品概述
下载部件清单

Micro-MaTch , TE Connectivity and TE connectivity (logo) are trademarks

Insert TE Authorized Distributor logo here

TE connectivity Authorized Distributor